


Abmessungen/dimensions (mm,g)

Best. Nr. Order no.	DIAM	Ø D	Ø d	A	B	g/St. g/pc.
20420	110 mm	122,2 ± 0,4	106,2	8,0 ± 0,2	8,3 ± 0,4	11,17
20421	125 mm	139,3 ± 0,4	120,7	9,3 ± 0,2	9,6 ± 0,4	16,29
20422	160 mm	176,2 ± 0,4	154,8	10,7 ± 0,2	11,3 ± 0,4	27,58
20423	200 mm	218,0 ± 0,6	193,0	12,5 ± 0,2	12,5 ± 0,4	40,93
20424	250 mm	275,3 ± 1,0	240,5	17,4 ± 0,4	19,0 ± 0,4	110,93
20425	315 mm	343,2 ± 1,2	304,8	19,2 ± 0,4	19,8 ± 0,8	161,41
20426	400 mm	431,9 ± 1,2	389,3	21,3 ± 0,6	22,5 ± 0,9	264,92
20427	500 mm	538,4 ± 2,4	487,8	25,3 ± 0,7	27,5 ± 0,9	470,00



2023 Reinking

Wir behalten uns technische Änderungen vor  
We reserve technical modifications



M.O.L. Gummiverarbeitung  
GmbH & Co. KG  
Gutenbergstr. 12-14  
49377 Vechta

Lippendichtring System 2K-PRO

Lipseal ring system 2K-PRO

DIAM 110-500