



DN/OD	Muffe										Spitzende	
	Ø dn	e	e2 min	e3 min	Ø ds	Ø di	f	A min	B min	C max	l 1 min	b
32 mm	32,0 ^{+0,3} _{0,0}	1,8 ^{+0,4} _{0,0}	1,6	1,0	32,3 ^{+0,8} _{0,0}	38,8 ^{+0,2} _{0,0}	6,5 ^{+0,5} _{0,0}	24,0	5,0	18,0	42,0	3,5
34 mm	34,0 ^{+0,3} _{0,0}	1,8 ^{+0,4} _{0,0}	1,7	1,0	34,6 ^{+0,2} _{-0,3}	43,5 ^{+1,0} _{-0,3}	7,5 ^{+0,5} _{0,0}	25,0	3,8	12,0	37,0	3,5
40 mm	40,0 ^{+0,3} _{0,0}	1,8 ^{+0,4} _{0,0}	1,6	1,0	40,3 ^{+0,8} _{0,0}	49,6 ^{+1,0} _{0,0}	7,8 ^{+1,8} _{0,0}	26,0	5,0	18,0	44,0	3,5
50 mm	50,0 ^{+0,3} _{0,0}	1,8 ^{+0,4} _{0,0}	1,6	1,0	50,3 ^{+0,8} _{0,0}	59,6 ^{+1,0} _{0,0}	7,8 ^{+1,8} _{0,0}	28,0	5,0	18,0	46,0	3,5
54 mm	53,9 ^{+0,4} _{0,0}	2,0 ^{+0,4} _{0,0}	1,8	1,1	54,4 ^{+0,4} _{0,0}	63,5 ^{+1,0} _{0,0}	9,4 ^{+0,2} _{0,0}	25,0	3,8	18,0	43,0	3,5
58 mm	58,1 ^{+0,4} _{0,0}	4,0 ^{+0,4} _{0,0}	3,8	3,8	58,7 ^{+0,2} _{-0,2}	67,6 ^{+0,6} _{0,0}	9,6 ^{+0,3} _{0,0}	30,0	9,0	19,2		
63 mm	63,0 ^{+0,4} _{0,0}	1,8 ^{+0,4} _{0,0}	1,6	1,0	63,4 ^{+0,4} _{0,0}	72,5 ^{+1,0} _{0,0}	10,2 ^{+0,0} _{-0,6}	31,0	5,0	18,0	49,0	3,5
75 mm	75,0 ^{+0,4} _{0,0}	1,9 ^{+0,4} _{0,0}	1,7	1,1	75,4 ^{+0,8} _{0,0}	84,5 ^{+1,0} _{0,0}	7,8 ^{+1,8} _{0,0}	33,0	5,0	18,0	51,0	3,5
78 mm	78,1 ^{+0,4} _{0,0}	4,3 ^{+0,4} _{0,0}	4,1	3,9	78,7 ^{+0,2} _{-0,2}	87,6 ^{+0,6} _{0,0}	9,6 ^{+0,3} _{0,0}	33,0	9,0	19,2		
82 mm	82,0 ^{+0,4} _{0,0}	2,0 ^{+0,4} _{0,0}	1,7	1,1	82,5 ^{+0,6} _{-0,0}	91,3 ^{+0,6} _{0,0}	7,9 ^{+1,0} _{0,0}	34,0	5,0	19,0	53,0	3,5
90 mm	90,0 ^{+0,4} _{0,0}	2,2 ^{+0,5} _{0,0}	2,0	1,3	90,4 ^{+0,8} _{0,0}	100,3 ^{+0,5} _{-0,4}	8,5 ^{+0,3} _{-0,3}	34,0	5,0	20,0	54,0	3,5
100 mm	100,0 ^{+0,4} _{0,0}	2,5 ^{+0,5} _{0,0}	2,3	1,4	100,4 ^{+0,9} _{0,0}	110,8 ^{+0,6} _{-0,4}	9,6 ^{+0,3} _{-0,3}	35,0	5,0	21,0	56,0	4,5
110 mm	110,0 ^{+0,4} _{0,0}	2,7 ^{+0,5} _{0,0}	2,4	1,5	110,4 ^{+0,9} _{0,0}	120,6 ^{+1,8} _{0,0}	9,1 ^{+2,0} _{0,0}	36,0	6,0	22,0	58,0	4,5
125 mm	125,0 ^{+0,4} _{0,0}	3,1 ^{+0,6} _{0,0}	2,8	1,8	125,4 ^{+1,0} _{0,0}	137,5 ^{+1,8} _{0,0}	10,4 ^{+2,2} _{0,0}	38,0	7,0	26,0	64,0	5,0
135 mm	135,1 ^{+0,4} _{0,0}	5,0 ^{+0,6} _{0,0}	4,8	4,0	135,7 ^{+0,2} _{-0,2}	147,5 ^{+0,6} _{0,0}	12,6 ^{+0,3} _{0,0}	38,0	9,0	22,2		
160 mm	160,0 ^{+0,5} _{0,0}	3,9 ^{+0,6} _{0,0}	3,5	2,2	160,5 ^{+1,0} _{0,0}	174,3 ^{+1,8} _{0,0}	11,7 ^{+2,4} _{0,0}	41,0	9,0	32,0	73,0	6,0
200 mm	200,0 ^{+0,6} _{0,0}	4,9 ^{+0,7} _{0,0}	4,4	2,7	200,6 ^{+1,2} _{0,0}	216,2 ^{+2,0} _{0,0}	13,0 ^{+2,8} _{0,0}	45,0	12,0	40,0	85,0	9,0
250 mm	250,0 ^{+0,8} _{0,0}	7,7 ^{+1,0} _{0,0}	7,0	5,8	250,8 ^{+1,6} _{0,0}	272,9 ^{+2,0} _{0,0}	19,5 ^{+7,2} _{0,0}	68,0	15,0	50,0	118,0	9,0
315 mm	315,0 ^{+1,0} _{0,0}	9,7 ^{+1,2} _{0,0}	8,8	7,3	316,0 ^{+1,8} _{0,0}	338,9 ^{+2,0} _{0,0}	20,8 ^{+7,6} _{0,0}	81,0	19,0	63,0	144,0	12,0
400 mm	400,0 ^{+2,4} _{0,0}	12,3 ^{+1,5} _{0,0}	11,1	9,3	403,7 ^{+1,8} _{0,0}	427,1 ^{+2,4} _{0,0}	24,1 ^{+8,5} _{0,0}	98,0	24,0	80,0	178,0	15,0
500 mm	500,0 ^{+3,0} _{0,0}	15,3 ^{+1,8} _{0,0}	11,1	9,3	504,6 ^{+2,0} _{0,0}	533,2 ^{+2,8} _{0,0}	29,9 ^{+10,0} _{0,0}	118,0	28,0	100,0	218,0	18,0
630 mm	630,0 ^{+2,2} _{0,0}	19,3 ^{+2,2} _{0,0}	11,1	9,3	635,8 ^{+2,0} _{0,0}	669,6 ^{+3,4} _{0,0}	34,4 ^{+12,0} _{0,0}	144,0	34,0	126,0	270,0	23,0

Empfohlene Rohrmaße für Abwasserrohre aus PP